

PHILIPS

Spoturi pentru tavan/
perete Star 6,5 W

Spoturi pentru tavan/
perete

2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă

56240/31/16



Decora i-vă casa cu lumină

Acest spot pentru perete Philips myLiving Star LED inspiră eleganță fără vârstă, grație piciorului cromat și corpului vopsit în alb pulbere. Dispunând de cea mai recentă tehnologie LED, acest spot economic furnizează lumină albă, caldă din abundență pentru a vă lumina camera cu stil.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Lumină albă caldă
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED
- Durată de viață îndelungată de până la 30 de ani

Caracteristici speciale

- Spot reglabil

Repere

Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

Lumină albă caldă



Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o atmosferă intimă.

Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Durată de viață îndelungată (30 de ani)



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în această lampă Philips cu LED-uri durează până la 30.000 de ore (care echivalează cu 30 ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianță perfectă din locuință.

Spot reglabil



Dirigează lumina în zona dorită prin simplă rotire sau înclinare a spotului.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Aluminiu

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Da
- Fascicul luminos definit: Da
- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Bucătărie, Birou de acasă, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase

Alte caracteristici

- Eficacitate: 111 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,280 kg
- Înălțime: 8,2 cm
- Lungime: 11,8 cm
- Lățime: 6,0 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 30.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 500
- Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 6.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Posibilitatea de înlocuire a sursei de lumină: Sursă de lumină LED care poate fi înlocuită de un profesionist
- Posibilitatea de înlocuire a echipamentelor de control: Echipament de control care trebuie înlocuit de un profesionist
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718291444848
- Greutate netă: 0,28 kg
- Greutate brută: 0,35 kg
- Înălțime: 14,3 cm
- Lungime: 7,3 cm
- Lățime: 9,3 cm
- Număr material (12NC): 915004145901



Data apariției: 2024-07-22
Versiune: 0.1511

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com