

PHILIPS

Spoturi de plafon/
perete Limbali, 2

Spoturi pentru tavan/
perete

Fără bec

Nichel



8718696133200



Accentul pe stil

Include i acest spot luminos Philips practic în locuin a dvs. Alege i becul cu LED Philips GU10 care se potrivește stilului spotului dvs. și asigura i o lumină de înaltă calitate și de lungă durată.

Ușor de utilizat

- Spot reglabil
- Becul nu este inclus

Calitate premium

- Material durabil, de înaltă calitate

Caracteristici speciale

- Pentru orice cameră din casa dvs.

Repere

Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce î i permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferin elor tale personale. Un bec LED Philips î i va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Material durabil, de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru î i oferă un produs solid și durabil, care î i va înfrumuse a și lumina casa timp de mul i ani.

Pentru orice cameră din casa dvs.

Complet func ional și, în același timp, foarte elegant, acest spot luminos Philips va oferi o notă decorativă camerelor din casa dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Nichel
- Material: Metal

Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,3 kg
- Înăl imea: 13 cm
- Lungime: 32 cm
- Lă imea: 8 cm

Service

- Garan ție: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala ției de iluminat: No bulb included
- Alimentare de la re ea: CA 220-240
- Instala ție de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Nu
- Soclu/fassung: GU10
- Puterea becului inclus: 50W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 50 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 2

8718696133200

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696133200
 - Greutate netă: 0,28 kg
 - Greutate brută: 0,44 kg
- Înălțime: 30 cm
 - Lungime: 9 cm
 - Lățime: 10 cm



Data apariției: 2025-03-10
Versiune: 0.207

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com