

PHILIPS

Spot luminos pentru
tavan/perete Titan, 4
bucă i

Spoturi pentru tavan/
perete

Fără bec

Aluminiu



8718696156025



Trăiește cu bucurie momentul

Include i acest spot luminos Philips practic în locuin a dvs. Alege i becul cu LED Philips GU10 care se potrivește stilului spotului dvs. și asigura i o lumină de înaltă calitate și de lungă durată.

Ușor de utilizat

- Spot reglabil
- Becul nu este inclus

Calitate premium

- Material durabil, de înaltă calitate

Caracteristici speciale

- Pentru orice cameră din casa dvs.

Repere

Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce î i permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferin elor tale personale. Un bec LED Philips î i va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Material durabil, de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru î i oferă un produs solid și durabil, care î i va înfrumuse a și lumina casa timp de mul i ani.

Pentru orice cameră din casa dvs.

Complet func ional și, în același timp, foarte elegant, acest spot luminos Philips va oferi o notă decorativă camerelor din casa dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Aluminiu
- Material: Metal

Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Montare click!FIX: Nu
- Fascicul luminos definit: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- Produsul se montează în locuri inaccesibile: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: ClickFix

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,245 kg
- Înăl imea: 10 cm
- Lungime: 21 cm
- Lă imea: 21 cm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: -
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 50W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 50 W

- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 4

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696156025
- Greutate netă: 1,25 kg
- Greutate brută: 1,44 kg
- Înălțime: 24,6 cm
- Lungime: 12,1 cm
- Lățime: 24,1 cm



Data apariției: 2024-11-22
Versiune: 0.126

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com