

PHILIPS

Bec

LED

40 W

E27

8718696167762



Completează aspectul modern

Acest cablu Philips Modern combină un cablu acoperit cu material textil și un soclu metalic cu finisaj mat pentru a oferi o notă modernă spa iului de locuit. Combinat cu un bec cu LED E27 din gama Philips Modern pentru a completa aspectul

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Material de înaltă calitate
- Lungime reglabilă a cablului

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Cablu

Repere

Material de înaltă calitate [Cablu]

Acest cablu minunat acoperit cu material textil asigură suspendarea în linie dreaptă a lămpii în momentul montării. Finisajul satinat mat al soclului metalic îmbunătățește aspectul antic al oricărui bec.

Lungime reglabilă a cablului [Cablu]

Cablul este în totalitate reglabil pentru diferite înălțimi, oferindu-vă flexibilitatea de a aranja o combinație dinamică elegantă de iluminat suspendat deasupra insulei de bucătărie și a mesei din sufragerie.

Cablu

Becurile Philips pot fi folosite în combinație cu unul dintre cablurile Philips pentru a completa iluminatul interior și pentru a conferi un aspect industrial spațiului de locuit.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Accesoriu
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Rezistență

- Factor de înțelegere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 25.000
- Durată de viață nominală: 10.950 ore

Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 0,00 lm/W

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 330 mA
- Eficacitate: 0 lm/W
- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 120-240 V
- Putere: 40 W
- Consum de curent: 40 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,7 cm

Valori nominale

- Putere nominală: 40 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Frecvență linie: 50 to 60 Hz
- Baza elementului de fixare: E27

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696167762
- Greutate netă: 0,43 kg
- Greutate brută: 0,48 kg
- Înălțime: 16,9 cm
- Lungime: 7,1 cm
- Lățime: 16,9 cm
- Număr material (12NC): 929001977901



Data apariției: 2024-07-07
Versiune: 0.976

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com