

# PHILIPS

Bec cu filament  
mat 60 W A60 E27

LED

2700 K

806 lm

15000 h

Fără intensitate luminoasă  
reglabilă



8718696472187



## Un bec fără egal

Forme familiare pe care le cunoașteți și le adorați. Acestea vă oferă aspectul clasic al lămpilor incandescente, consumând, în același timp, cu 80% mai puțină energie. Unghiul larg al fasciculului luminos permite o distribuție perfectă, de jur împrejur.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

### Lumină dincolo de iluminare

- Stil vintage, tehnologie modernă cu LED-uri

# Repere

## LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

## Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

## Stil vintage, LED modern

Becurile LED Classic se bazează pe tehnologia economică cu LED-uri standard. Acum te poți bucura de un bec în stil retro, cu tehnologie de ultimă oră combinată cu design vintage.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Lățime: 6 cm

## Design și finisaj

- Material: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 30.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Flux luminos: 806 lm
- Randament luminos (nominal) (nom.): 115,00 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

**Alte caracteristici**

- Eficacitate: 115 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

**Informații ambalaj**

- EAN: 8718696472187
- EOC: 871869647218701
- Titlu produs: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

**Putere**

- Factor de putere (fracție): 0.5

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Consum de curent: 7 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Lungime: 11 cm

**Valori nominale**

- Durată de viață nominală: 15.000 ore

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1825136
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Frecvență linie: 50 Hz
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Baza elementului de fixare: E27

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718696472187
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,05 kg
- Înălțime: 10,7 cm
- Lungime: 5,9 cm
- Lățime: 5,9 cm
- Număr material (12NC): 929001243082



Data apariției: 2024-06-18  
Versiune: 0.884

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)