

# PHILIPS

Lumânare 40 W B35  
E14 x6

LED

2700 K

470 lm

15000 h

Fără intensitate variabilă



8718696509487



## Bec cu LED de ultimă generație pentru locuință

Becurile tip lumânare cu LED-uri mate de la Philips asigură un efect de lumină delicată, difuză și o durată de viață excepțional de lungă. Cu un design pur și elegant, acest bec se potrivește perfect cu dispozitivele de fixare pentru candelabru cu elemente de fixare (E14) mici.

### Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative
- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

# Repere

**Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore**



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura

de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

**Perfect pentru instalația decorativă**



Lumânări cu LED de la Philips pentru iluminat modern, destinate instalațiilor decorative, precum candelabre, ventilatoare de plafon, benzi de toaletă și stâlpi de iluminat.

**Un LED simplu, pentru utilizare zilnică**

Becul LED de la Philips pentru activități cotidiene este perfect pentru necesitățile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanță la care vă așteptați de la LED-urile Philips, la un preț accesibil.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Formă: Lumânare
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Lățime: 3,5 cm

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Informații ambalaj

- Familie de produse: Confort pentru ochi

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 5,5 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,6 cm

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 400282

8718696509487

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718696509487
- Greutate netă: 0,13 kg
- Greutate brută: 0,28 kg
- Înălțime: 11,5 cm
- Lungime: 6,3 cm
- Lățime: 17,1 cm
- Număr material (12NC): 929003541192



Data apariției: 2024-07-07  
Versiune: 0.974

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)