

# PHILIPS

Bec cu filament  
transparent 60 W A60  
E27 x6

LED

2700 K

806 lm

15000 h

Fără intensitate luminoasă  
reglabilă



8718696775059



## Un bec fără egal

Forme familiare pe care le cunoașteți și le adorați. Acestea vă oferă aspectul clasic al lămpilor incandescente, consumând, în același timp, cu 80% mai puțin energie. Unghiul larg al fasciculului luminos permite o distribuție perfectă, de jur împrejur.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Alege o soluție de durată

- Avantajos pentru portofel și pentru planetă

### Crează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

# Repere

## LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

### Economie de energie de până la 90%

Tehnologia cu LED economisește până la 90% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

## Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Formă: Bec
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Lățime: 6 cm

## Design și finisaj

- Material: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 115 lm/W

## Informații ambalaj

- Familie de produse: LED clasic, Confort pentru ochi
- EAN: 8718696775059
- EOC: 871869677505900
- Titlu produs: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 6CT/4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,4 cm

#### Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1825154

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696775059
- Greutate netă: 0,18 kg
- Greutate brută: 0,29 kg
- Înăl ıme: 11,5 cm
- Lungime: 12,7 cm
- Lă ıme: 18,9 cm



Data apariției: 2024-12-29  
Versiune: 0.498

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)