

PHILIPS

Lampă de plafon
Shore 10 W

Lămpi de tavan

4000 K

Alb



8718699729059



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dvs.

Ușor de experimentat

- Instalare simplă

Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor
- Ușor de curățat

Repere

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Distribuție uniformă a luminii

Proiectați lumina în încăperea în mod uniform.

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuinței dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 60 mA
- Eficacitate: 110 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,22 kg
- Înălțime: 7,3 cm
- Lungime: 25 cm
- Lățime: 25 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 250 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1100
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699729059
- Greutate netă: 0,22 kg
- Greutate brută: 0,45 kg
- Înălțime: 7,5 cm
- Lungime: 28 cm
- Lățime: 28 cm



Data apariției: 2024-11-22
Versiune: 0.262

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com