

# PHILIPS

Lumânare cu filament  
mată 40 W P45 E14

LED

2700 K

470 lm

15000 h



8718699763435



## Lumină albă caldă, calitate a luminii fără compromis

Formele familiare pe care le cunoașteți și le îndrăgiți. Folosesc cu aproximativ 85% mai puțin energie decât becurile tradiționale, datorită celei mai noi tehnologii economice LED, și durează de zece ori mai mult.

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative

### Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

# Repere

## Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

## Perfect pentru instalația decorativă



Lustre cu LED de la Philips pentru iluminat contemporan, destinate instalațiilor decorative, precum candelabre, ventilatoare de plafon, benzi de toaletă și stâlpi de iluminat.

## Concepute pentru confortul ochilor dvs.



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pălpăire. Acum vă puteți ilumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru locuința dvs.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirecțională
- Soclu: E14
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 8 cm
- Lățime: 4,5 cm

## Design și finisaj

- Material: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Interval temperatură ambientală: De la -20 °C până la 45 °C

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

**Caracteristicile fotometrice**

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Flux luminos: 470 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 109 lm/W

**Diverse**

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort

**Alte caracteristici**

- Eficacitate: 109 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

**Informa ii ambalaj**

- EAN: 8718699763435
- EOC: 871869976343500
- Titlu produs: LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

**Putere**

- Factor de putere (frac ie): 0.51

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,3 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Consum de curent: 4,3 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): F

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Lungime: 8,2 cm

**Valori nominale**

- Durată de via ă nominală: 15.000 ore

**Specifica ii tehnice**

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 387384
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Frecven ă linie: 50 to 60 Hz
- Cu reglarea intensită ii luminoase: Nu
- Baza elementului de fixare: E14

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718699763435
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,04 kg
- Înăl ıme: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lă ıme: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001345555



Data apariției: 2024-06-19  
Versiune: 0.356

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)