

# PHILIPS

Bec 60 W A19 E27

LED

2700 K

806 lm

15000 h



8718699782696



## De la înserat până în zori

Becul Philips LED Dusk to Dawn este conceput pentru a economisi și mai multă energie decât becurile LED obișnuite, pornindu-se și oprindu-se în funcție de nivelul de lumină naturală - oferind lumină sigură în timpul nopții și stingându-se la lumina zilei.

### Lumină dincolo de iluminare

- Senzor de lumină integrat cu aprindere/stingere automată

### Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

# Repere

## Senzor pentru noapte și zi



Cu senzorul său de lumină automat integrat, acest bec se aprinde automat după asfințit și se stinge în zori.

## Concepute pentru confortul ochilor dvs.



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru locuința dvs.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,4 cm
- Lățime: 6,2 cm

## Design și finisaj

- Material: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0,5 s
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Flux luminos: 806 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 107,00 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 107 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699782696
- EOC: 871869978269600
- Titlu produs: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

## Putere

- Factor de putere (fracție): 0,7

#### Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 230 V
- Putere: 7,5 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Consum de curent: 7,5 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,4 cm

#### Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore

#### Specificații tehnice

- Frecvență: 50 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391894
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Valoare pălpăire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 Hz
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Baza elementului de fixare: E27

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699782696
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001383631



Data apariției: 2024-07-07  
Versiune: 0.405

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)