

PHILIPS

Spot 60 W R7S

LED

3000 K

810 lm

15000 h



8719514303812



Bucura i-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu

incandescente sau cu halogen existente

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activități cotidiene este perfect pentru necesitățile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanță la care vă așteptați de la LED-urile Philips, la un preț accesibil.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector nedirecțional
- Soclu: R7s
- Tip de sticlă: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,8 cm
- Lățime: 1,5 cm

Design și finisaj

- Material: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 8.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 810 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Eficacitate: 112 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514303812
- EOC: 871951430381200
- Titlu produs: LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7,2 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,8 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 624213

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514303812
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 3 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002495001



Data apariției: 2024-07-15
Versiune: 0.313

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com