

# PHILIPS

Spot 60 W R7S

LED

4000 K

850 lm

15000 h



8719514303850



## Un fascicul familiar întâlnește un design inovator

Această capsulă LED cu tensiune de alimentare oferă o lumină strălucitoare, albă, de jur împrejur.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale spoturilor cu halogen

### Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

# Repere

**LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi**



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

**Înlocuiește reflectorul cu halogen**



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, această capsulă cu LED oferă un iluminat contemporan. Este înlocuitorul perfect și durabil al spoturilor cu halogen tradiționale.

**Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore**



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector nedirecțional
- Soclu: R7s
- Tip de sticlă: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Plastic

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,8 cm
- Lățime: 1,5 cm

## Design și finisaj

- Material: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 8.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 850 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 118 lm/W

#### Informații ambalaj

- EAN: 8719514303850
- EOC: 871951430385000
- Titlu produs: LED 60W R7S 118mm CW ND SRT4

#### Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7,2 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,8 cm

#### Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 624211

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514303850
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 3 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002495101



Data apariției: 2024-08-16  
Versiune: 0.331

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)