

PHILIPS

Lumânare 40 W B35
E14

LED

2700 K

470 lm

15000 h



8719514309364



Bec cu LED de ultimă generație pentru locuință

Becurile tip lumânare cu LED-uri mate de la Philips asigură un efect de lumină delicată, difuză și o durată de viață excepțional de lungă. Cu un design pur și elegant, acest bec se potrivește perfect cu dispozitivele de fixare pentru candelabru cu elemente de fixare (E14) mici.

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative
- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

Durată de via ă medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de via ă de până la 15.000 de ore, po i reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te po i bucura

de o solu ie de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Perfect pentru instala ia decorativă



Lumânări cu LED de la Philips pentru iluminat modern, destinate instala iilor decorative, precum candelabre, ventilatoare de plafon, benzi de toaletă și stâlpi de iluminat.

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activită i cotidiene este perfect pentru necesită ile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performan a la care vă aștepta i de la LED-urile Philips, la un pre accesibil.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirec ională
- Soclu: E14
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înăl imea: 10,6 cm
- Lă imea: 3,5 cm

Design și finisaj

- Material: Plastic

Rezisten ă

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de via ă nominală: 15.000 ore

Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Eficacitate: 95 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514309364
- EOC: 871951430936401
- Titlu produs: LED 40W B35 E14 WW
FR ND 1PF/12

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 4,9 W
- Putere echivalentă: 40 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,6 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514309364
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,06 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 3,6 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929003541118



Data apariției: 2024-06-15
Versiune: 0.218

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com