

# PHILIPS

Bec cu filament  
chihlimbariu 28 W G200  
E27

LED


1800 K

300 lm

15000 h



8719514313842



## Bec LED de ultimă generație pentru locuință

Acest bec LED Philips oferă o lumină frumoasă, foarte caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate la energie. Cu temperatura sa cromatică precum o flacără, acest bec reprezintă alegerea perfectă pentru o atmosferă confortabilă.

**Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită**

• Arată bine atât pornită, cât și oprită

# Repere

## Arată bine atât pornită, cât și oprită



„Această frumoasă lampă cu filament vizibil adaugă eleganță și nostalgie oricărei camere. Arată bine atât pornită, cât și oprită”.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Chihlimbar
- Material bec: Sticlă

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 28,6 cm
- Lățime: 20,2 cm

## Design și finisaj

- Material: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 1800 K
- Flux luminos nominal: 300 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 818 | CCT of 1800K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 1800 K
- Flux luminos: 300 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 66 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Decorativ

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 66 lm/W
- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da

## Informații ambalaj

- EAN: 8719514313842
- EOC: 871951431384200
- Titlu produs: LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

## Putere

- Factor de putere (fracție): 0.7

#### Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,5 W
- Putere echivalentă: 28 W
- Consum de curent: 4,5 W

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 28,6 cm

#### Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore

#### Specificatii tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Valoare pălpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60 Hz
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Baza elementului de fixare: E27

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514313842
- Greutate netă: 0,36 kg
- Greutate brută: 0,7 kg
- Înălțime: 32 cm
- Lungime: 22,5 cm
- Lățime: 22,5 cm
- Număr material (12NC): 929002983901



Data apariției: 2024-07-07  
Versiune: 0.327

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)