

PHILIPS

Bec cu filament
transparent 60 W G93 E27

LED

2200-2700 K

806 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8719514323957



Bucură-te de lumină LED albă caldă reglabilă

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Alege o soluție de durată

- Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

Repere

Economie de energie de până la 90%

Tehnologia cu LED economisește până la 90% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 13,7 cm
- Lățime: 9,5 cm

Design și finisaj

- Material: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, WarmGlow

Alte caracteristici

- Eficacitate: 136 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Titlu produs: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 5,9 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 13,7 cm

8719514323957

Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 453252

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514323957
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,11 kg
- Înăl ıme: 18,2 cm
- Lungime: 10,2 cm
- Lă ıme: 13 cm
- Număr material (12NC):
929003010901



Data apariției: 2024-08-17
Versiune: 0.400

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com