

PHILIPS

Lumânare cu filament
mată 40 W B35 E14

LED

2200-2700 K

470 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8719514324299



Bucură-te de lumină LED albă caldă reglabilă

Lumânările cu LED-uri mate de la Philips asigură un efect de lumină delicată, difuză și o durată de viață excepțional de lungă. Cu un design pur și elegant, acest bec se potrivește perfect cu dispozitivele de fixare pentru candelabru cu elemente de fixare (E14) mici.

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative

Repere

Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

Perfect pentru instalația decorativă



Lumânări cu LED de la Philips pentru iluminat modern, destinate instalațiilor decorative, precum candelabre, ventilatoare de plafon, benzi de toaletă și stâlpi de iluminat.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 9,7 cm
- Lățime: 3,5 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, WarmGlow

Alte caracteristici

- Eficacitate: 138 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514324299
- EOC: 871951432429900
- Titlu produs: LED classic 40W B35 E14 FR WGD90 SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 3,4 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514324299
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 6,3 cm

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 9,7 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 453269



Data apariției: 2025-03-11
Versiune: 0.377

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com