

# PHILIPS

## Lampă de plafon Super Slim 18 W

Lămpi de tavan

2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă;  
rezistentă la apă



8719514327269



## O instalație de iluminat. Înterupătorul dumneavoastră. Trei setări de lumină

Creați atmosfera perfectă prin schimbarea luminozității. Lampa de plafon SceneSwitch cu LED de la Philips vă permite să vă bucurați de trei setări de luminozitate care sunt perfecte pentru fiecare moment. Nu este necesar un variator sau o instalație suplimentară – aveți nevoie doar de întrerupătorul existent.

### Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Perfectă pentru relaxare și socializare

### Asortă-i-vă interiorul

- Design extrem de subțire

### Ușor de experimentat

- Perfect pentru amplasarea pe perete sau tavan, corpul de iluminat vă oferă libertatea de a personaliza aspectul pentru a se asorta cu interiorul locuinței dvs.
- Instalare simplă



8719514327269

**Efect de lumină**

- Distribuție uniformă a luminii

**Calitate premium**

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

# Repere

## Perfectă pentru relaxare și socializare

Camera de zi este sufletul oricărui cămin - un loc unde familia se adună pentru a se relaxa și unde musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe perioada zilei. Poziționarea atentă a diferitelor surse de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la crearea unui sentiment de spațiu și oferă camerei o senzație călduroasă și primitoare.

## Design extrem de subțire

Designul subțire este ideal pentru camerele cu tavane joase, permițând montarea la nivelul suprafeței ei.

## Montare adaptabilă pentru perete sau tavan

### Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

### Distribuție uniformă a luminii

Proiectați lumina în încăperea în mod uniform.

## Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

## Diverse

- Concepută special pentru: Baie, Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, Rezistent la apă

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 92 mA
- Eficacitate: 83 lm/W

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,58 kg
- Înălțime: 2,3 cm
- Lungime: 30 cm
- Lățime: 30 cm

**Service**

- Garanție: 5 ani

**Specificații tehnice**

- Durată de viață de până la: 20.000 ore
- Diametru: 300 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1500
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8719514327269
- Greutate netă: 0,59 kg
- Greutate brută: 0,69 kg
- Înălțime: 30 cm
- Lungime: 2,8 cm
- Lățime: 29,5 cm



Data apariției: 2024-11-22  
Versiune: 0.359

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)