

PHILIPS

Bec cu filament
transparent 7W (echivalent
cu 60 W) A60 E27

LED inteligent

Alb variabil

Sticlă

Ușor de conectat

Controla i prin intermediul
aplica iei WiZ sau al vocii



8719514371989



Alege i dintre lumină albă caldă sau rece

Ob ine i lumină inteligentă cu un aspect vintage cu becul inteligent cu filament LED Philips cu o bază E27 care oferă lumină albă caldă sau rece. Acest bec este conectat la WiZ. Folosi i-l cu re eaua Wi-Fi existent pentru a controla cu aplica ia WiZ sau cu vocea.

Configurare ușoară

- Ușor de conectat. Func ionează cu re eaua Wi-Fi existentă.

Control inteligent

- Controla i de oriunde cu smartphone-ul.
- Control vocal cu Google Assistant, Alexa sau Scurtături Siri.

Caracteristici inteligente

- Reglare inteligentă a intensită ii prin aplica ie, comandă vocală sau variator
- Automatizează- i luminile folosind calendare
- Monitorizarea energiei

Moduri de iluminat

- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate
- Personaliza i scenele cu moduri de lumină dinamice presetate.

Repere

Ușor de conectat

WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectează noua ta lumină, descarcă aplicația WiZ și ești gata să începi!

Controlează de oriunde

Controlează-ți luminile WiZ de oriunde te-ai afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să îți faci griji dacă ai uitat luminile aprinse când ai plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Control vocal

Beneficiați de control mâini-libere asupra luminilor dvs. prin utilizarea vocii și a Google Assistant, Amazon Alexa sau Scurtături Siri. Utilizați comenzi vocale pentru a aprinde și stinge luminile, pentru a crește și reduce intensitatea luminilor, pentru a modifica culoarea și pentru a configura scene de lumină personalizată.

Reglarea inteligentă a intensității luminoase

Reglează-ți luminile la nivelul de intensitate dorit prin intermediul telefonului inteligent, prin WiZmote sau cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalezi un variator scump.

Automatizează-ți luminile folosind calendare

Automatizează-ți luminile pentru a se potrivi rutinelor tale zilnice sau săptămânale. Programează-ți lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și să rămână stinsă când nu este nevoie de ea.

Monitorizarea energiei

Aplicația WiZ păstrează evidența consumului de energie al luminilor tale. Vizualizează-ți raportul săptămânal sau cel zilnic și planifică-ți cu grijă iluminatul de acasă pentru un consum de energie optimizat.

Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

Alege dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul energizant rece până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectează unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor tale.

Scene personalizate

Combină diverse moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvează-ți și reproduce-i-o oricând prin intermediul aplicației, cu WiZmote sau cu ajutorul vocii.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale
- Finisaj bec: Transparent

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Greutate: 0,042 kg
- Lățime: 6 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de înținerire a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2700-6500 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 43 mA
- Eficacitate: 115 lm/W

Informa ii ambalaj

- EAN: 8719514371989
- EOC: 871951437198900
- Titlu produs: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 CL 1PF/6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): E

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,6 cm

Valori nominale

- Durată de via ă nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Putere nominală: 7 W

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1901121

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514371989
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,09 kg
- Înăl ıme: 16 cm
- Lungime: 7 cm
- Lă ıme: 7 cm



Data apariției: 2025-03-24
Versiune: 0.163

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com