

# PHILIPS

Bec 13 W (echivalent  
cu 100 W) A67 E27

LED inteligent

Alb variabil

Plastic

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul  
aplicației WiZ sau al vocii



8719514372528



## Alegeți dintre lumină albă caldă sau rece

Becul LED inteligent Philips A67, cu flux luminos ridicat, oferă orice nuanță de lumină albă caldă sau rece pentru instalațiile standard din locuința dumneavoastră. Acest bec este conectat la WiZ. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a controla cu aplicația WiZ sau cu vocea.

### Configurare ușoară

- Ușor de conectat. Funcționează cu rețeaua Wi-Fi existentă.

### Control inteligent

- Controlați de oriunde cu smartphone-ul.
- Control vocal cu Google Assistant, Alexa sau Scurtături Siri.

### Caracteristici inteligente

- Automatizează-ți luminile folosind calendare
- Monitorizarea energiei
- Presetează-ți caracteristicile stării de bine

### Moduri de iluminat

- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate
- Personalizați scenele cu moduri de lumină dinamice presetate.

# Repere

## Ușor de conectat

WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectează noua ta lumină, descarcă aplicația WiZ și ești gata să începi!

## Controlează de oriunde

Controlează-ți luminile WiZ de oriunde te-ai afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să îți faci griji dacă ai uitat luminile aprinse când ai plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

## Control vocal

Beneficiați de control mâini-libere asupra luminilor dvs. prin utilizarea vocii și a Google Assistant, Amazon Alexa sau Scurtături Siri. Utilizați comenzi vocale pentru a aprinde și stinge luminile, pentru a crește și reduce intensitatea luminilor, pentru a modifica culoarea și pentru a configura scene de lumină personalizată.

## Automatizează-ți luminile folosind calendare

Automatizează-ți luminile pentru a se potrivi rutinelor tale zilnice sau săptămânale. Programează-ți lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și să rămână stinsă când nu este nevoie de ea.

## Monitorizarea energiei

Aplicația WiZ păstrează evidența consumului de energie al luminilor tale. Vizualizează-ți raportul săptămânal sau cel zilnic și planifică-ți cu grijă iluminatul de acasă pentru un consum de energie optimizat.

## Presetează-ți caracteristicile stării de bine

Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te învii și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

## Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

Alege dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul energizant rece până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectează unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor tale.

## Scene personalizate

Combină diverse moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvează-o și reproduce-o oricând prin intermediul aplicației, cu WiZmote sau cu ajutorul vocii.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A67
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 14,2 cm
- Greutate: 0,102 kg
- Lățime: 7,7 cm

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de înținerire a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2700-6500 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 1521 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

**Diverse**

- EyeComfort: Da

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 110 mA
- Eficacitate: 117 lm/W

**Informa ii ambalaj**

- EAN: 8719514372528
- EOC: 871951437252800
- Titlu produs: PHI WFB 100W A67 E27 927-65 TW 1PF/6

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.55
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 13 W
- Putere echivalentă: 100 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): E

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Lungime: 14,2 cm

**Valori nominale**

- Durată de via ă nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 1521 lm
- Putere nominală: 13 W

**Service**

- Garan ie: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1901112

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514372528
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,11 kg
- Înăl ıme: 18,5 cm
- Lungime: 8,5 cm
- Lă ıme: 8,5 cm
- Număr material (12NC): 929002449621



Data apariției: 2024-06-15  
Versiune: 0.193

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)