

# PHILIPS

Lampă de perete June  
12 W E27 P45 fără bec

myGarden

Fără bec

Gri

Rezistent la apă



8719514385245



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă

Conferi i grădinii dumneavoastră un stil contemporan. Această lampă de perete Philips myGarden, de culoare gri deschis, atrage toate privirile cu forma sa elegantă. Aceasta răspândește o lumină caldă, albă, economică și creează o siluetă elegantă pe timpul nopții.

### Înfrumusețe i-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior
- Alege i stilul contemporan
- Alege i lămpile de perete pentru exterior
- Aluminu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

### Lumina i-vă grădina cu lumină de înaltă calitate

- Economie de energie
- Întotdeauna este inclus un bec Philips
- Lumină puternică

### Experimenta i simplu iluminatul la exterior

- Rezistent la intemperii

# Repere

## Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătăți aspectul grădinii sau al spa-ului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambianță perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și funcționale, pentru a vă ajuta să valorificați la maximum spațiul exterior în stilul dvs. propriu.

## Alegeți stilul contemporan

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să creați aspectul spațiului exterior în stilul contemporan.

## Alegeți lămpile de perete pentru exterior

Valorificați la maximum spațiul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pereții terasei.

## Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât să vă lumineze grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

## Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

## Întotdeauna este inclus un bec Philips



Becurile eficiente energetic, de înaltă calitate Philips EcoLamp sunt incluse în cutie pentru a se obține cel mai bun efect de iluminat.

## Lumină puternică

Această lampă de exterior oferă o lumină albă, caldă și puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

## Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Gri
- Material: Aluminiu

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

**Caracteristici/accesorii suplimentare incluse**

- Complet rezistent la apă: Da

**Grădină**

- Grădină: Grădină și curte interioară

**Diverse**

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,560 kg
- Înălțime: 19,5 cm
- Lungime: 19,5 cm
- Lățime: 13,5 cm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Durată de viață de până la: 10.000 ore
- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II
- Număr de surse de lumină: 1

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514385245
- Greutate netă: 0,56 kg
- Greutate brută: 0,88 kg
- Înălțime: 163 mm
- Lungime: 210 mm
- Lățime: 210 mm
- Număr material (12NC): 915002145706



Data apariției: 2024-07-21  
Versiune: 0.243

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)