

PHILIPS

Lampă de perete Bridge
15 W E27 fără bec

Ecomoods

Fără bec

Antracit

Senzor; rezistentă la apă



8719514385429



Economie cu stil

Bucurați-vă de serile de relaxare în grădină cu această lampă de perete elegantă pentru exterior de la Philips, de culoarea antracitului, cu senzor de mișcare. Aceasta vă întâmpină cu o lumină albă, caldă, atunci când vă întoarceți acasă. Creați o atmosferă și o arhitectură extraordinară.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat
- Economie de energie

Aduceți designul în grădina dvs.

- Design contemporan elegant pentru grădina dvs.
- Atenție la detalii, fabricate cu materiale premium și elegante.
- O gamă completă de aplicații disponibile
- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Conectați ambianța și confortul

- Lumină albă caldă și primitoare

Caracteristici speciale

- IP 44, proiectat pentru utilizarea în exterior
- Lumină primitoare și liniștitoare

Repere

Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat



Bec Philips inclus, cu o durată de viață extrem de lungă, de până la 20.000 de ore.

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Design contemporan elegant

Designul contemporan Philips este elegant, dar simplu, plăcut atât ziua, cât și noaptea, fără să pună în umbră grădina sau terasa. Poți alege dintr-o gamă completă de modele, prin urmare trebuie să existe unul pe măsura gustului dvs. și a spațiului exterior.

Atenție la detalii



Fiecare piesă este fabricată din componente de înaltă calitate și materiale rezistente la uzură, precum aluminiu turnat sub presiune și o elinoxidabil.


Aplicații multiple

Ideale ca iluminare de exterior pentru grădină, terasă, alee sau balcon, lămpile Philips de perete, stâlp, piedestal și plafon creează o atmosferă confortabilă, relaxantă la apusul soarelui și oferă, de asemenea, siguranță de a putea vedea după lăsarea întinericului.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

Lumină albă caldă și primitoare



Philips outdoor este o gamă de lămpi de exterior care creează o lumină caldă și primitoare splendidă. Temperatura culorii luminii este 2700 Kelvin. Aceasta oferă, de asemenea, lumină din abundență pentru vizibilitate clară, astfel încât să puteți utiliza spațiul exterior oricum doriți după programul de lucru și să vă relaxați în siguranță toată noaptea.

Proiectat pentru utilizarea în exterior



Protecția IP44 înseamnă că este proiectat pentru utilizare în exterior, astfel încât poți fi sigur că lămpile de exterior îți vor înveseli grădina indiferent dacă plouă, este cer senin sau ninge.

Lumină primitoare și liniștitoare

Senzorul de mișcare comută automat când veni acasă și vă informează când sosește cineva.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- Senzor de mișcare: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Senzor, Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,060 kg
- Înălțime: 24,5 cm
- Lungime: 11,8 cm
- Lățime: 10,1 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 10.000 ore
- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514385429
- Greutate netă: 1,07 kg
- Greutate brută: 1,31 kg
- Înălțime: 26,5 cm
- Lungime: 11,8 cm
- Lățime: 13,2 cm
- Număr material (12NC): 915003762102



Data apariției: 2024-07-15
Versiune: 0.224

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com