

PHILIPS

Lampă cu piedestal/pentru
alee Bridge 14 W E27 fără
bec

Ecomoods

Fără bec

Antracit

Rezistent la apă



8719514385825



Economie cu stil

Bucurați-vă de seriile de relaxare în grădină cu acest piedestal de iluminat pentru exterior de la Philips, de culoarea antracitului. Acesta vă întâmpină cu o lumină albă, caldă, ideală pentru iluminarea generală a grădinii. Creați o atmosferă și o arhitectură extraordinare.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de până la 80% din energie
- Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat
- Fabricate din materiale de înaltă calitate, robuste și fiabile

Aduceți designul în grădina dvs.

- Design contemporan elegant pentru grădina dvs.
- Atenție la detalii, fabricate cu materiale premium și elegante.
- O gamă completă de aplicații disponibile

Conectați ambianța și confortul

- Lumină albă caldă și primitoare

Caracteristici speciale

- IP 44, proiectat pentru utilizarea în exterior



Repere

Eficient energetic



Philips outdoor este o gamă de produse de iluminat exterior la pre accesibil, pentru grădină, care combină un design contemporan cu cea mai nouă tehnologie eficientă energetic. Aceasta economisește până la 80 % din energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale. Rezultatul este bun atât pentru planetă, cât și pentru banii care rămân în buzunarul tău, an de an.

Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat



Bec Philips inclus, cu o durată de viață extrem de lungă, de până la 20.000 de ore.

Material de înaltă calitate




Făcut să reziste. Fiecare piesă din colecția de corpuri de iluminat Philips pentru exterior utilizează materiale și componente de calitate ridicată, pentru a rezista la condițiile meteo.

Design contemporan elegant

Designul contemporan Philips este elegant, dar simplu, plăcut atât ziua, cât și noaptea, fără să pună în umbră grădina sau terasa. Poți alege dintr-o gamă completă de modele, prin urmare trebuie să existe unul pe măsura gustului dvs. și a spațiului exterior.

Atenție la detalii




Fiecare piesă este fabricată din componente de înaltă calitate și materiale rezistente la uzură, precum aluminiu turnat sub presiune și oțel inoxidabil.

Aplicații multiple

Ideale ca iluminare de exterior pentru grădină, terasă, alee sau balcon, lămpile Philips de perete, stâlp, piedestal și plafon creează o atmosferă confortabilă, relaxantă la apusul soarelui și oferă, de asemenea, siguranță de a putea vedea după lăsarea întunericului.

Lumină albă caldă și primitoare



Philips outdoor este o gamă de lămpi de exterior care creează o lumină caldă și primitoare splendidă. Temperatura culorii luminii este 2700 Kelvin. Aceasta oferă, de asemenea, lumină din abundență pentru vizibilitate clară, astfel încât să puteți utiliza spațiul exterior oricum doriți după programul de lucru și să vă relaxați în siguranță toată noaptea.

Proiectat pentru utilizarea în exterior



Protecția IP44 înseamnă că este proiectat pentru utilizare în exterior, astfel încât poți fi sigur că lămpile de exterior îți vor înveseli grădina indiferent dacă plouă, este cer senin sau ninge.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu piedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,583 kg
- Înălțime: 40,2 cm
- Lungime: 12,1 cm
- Lățime: 12,1 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 10.000 ore
- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514385825
- Greutate netă: 1,89 kg
- Greutate brută: 2,12 kg
- Înălțime: 44,6 cm
- Lungime: 14,6 cm
- Lățime: 14,6 cm
- Număr material (12NC): 915003761503



Data apariției: 2024-06-17
Versiune: 0.268

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com