

# PHILIPS

Lampă de perete  
Alpenglow 60 W E27 fără  
bec

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

Fără bec

Antracit

Rezistent la apă

8719514417571



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii

Aduce i aspectul vintage în exterior, cu acest felinar de perete negru cu aluminiu de la Philips. Difuzorul din sticlă și designul retro creează o atmosferă elegantă care se potrivește perfect stilului dumneavoastră personal.

### Ușor de utilizat

- Becul nu este inclus

### Aduce i designul în grădina dvs.

- Alege i stilul Heritage

### Calitate premium

- Aluminiu de înaltă calitate și sticlă adevărată

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezisten ă la intemperii

# Repere

## Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

## Alegeți stilul Heritage

Această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să creați aspectul spațiului exterior în stilul Heritage.

## Aluminiu de înaltă calitate și sticlă adevărată

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și sticlă adevărată.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiu

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Înălțime reglabilă: Nu
- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Montare click!FIX: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Nu
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP - Frustration Free Pack (Pachet fără bățai de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Adaptată perfect pentru crearea unei ambianțe: Nu
- Se potrivește perfect pentru montarea pe orizontală/verticală: Da
- Perfect adaptate pentru iluminatul de orientare: Nu
- Se poate monta în sus sau în jos: Nu
- Se potrivește perfect pentru instalarea pe perete și plafon: Nu
- Cap pivotant (stânga-dreapta): Nu
- Portabil: Nu
- Adaptor pentru alimentare inclus: Nu
- Manșon de protecție inclus: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Material rezistent de înaltă calitate: Da
- Se rotește liber în orice direcție: Nu
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): Nu
- Ștecă pentru Marea Britanie inclus: Nu
- Încărcare USB: Nu
- Lumină caldă albă: Nu
- Rezistent la apă: Da
- Piesă centrală: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 0

### Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,76 kg
- Înălțime: 18 cm
- Lungime: 20 cm
- Lățime: 17,5 cm

### Service

- Garanție: 2 ani

### Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 0 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 0
- Culoare lumină: 2700
- LED: Nu
- Soclu/fasung: E27
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514417571
- Greutate netă: 0,76 kg
- Greutate brută: 0,89 kg
- Înălțime: 18,3 cm
- Lungime: 18,3 cm
- Lățime: 20,3 cm
- Număr material (12NC): 929003187701



Data apariției: 2024-07-16  
Versiune: 0.373

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)