

PHILIPS

Lampă de plafon Doris 6 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior


2700 K

Nichel

Rezistent la apă



8719514417830



Crea i-vă stilul cu lumină

Philips Doris din nichel inox adaugă un aspect modern peretelui dumneavoastră. Lumina elegantă aduce lumină caldă, de calitate superioară la intrare.

Solu ii de iluminat durabile

- Durată de via ă mare, de până la 15.000 ore

Lumină cu LED-uri avansate

- Lampă LED de înaltă calitate

Calitate premium

- Material de înaltă calitate

Proiectate pentru utilizare în exterior


- IP54 – rezisten ă la intemperii

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

Repere

Durată de viață mare, de până la 15.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 15.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Lampă LED de înaltă calitate

Aceste lămpi LED folosesc o tehnologie unică dezvoltată de Philips. Acestea se aprind instantaneu și produc o lumină optimă care scoate în evidență culorile vii din grădina dvs.


Material de înaltă calitate

Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și pete indiferent de condițiile meteorologice.

IP54 – rezistență la intemperii

Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP54 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Nichel
- Material: Metal, Plastic

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Montare click!FIX: Da
- compatibilă cu toate variatoarele: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Da
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP - Frustration Free Pack (Pachet fără bătaie de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Portabil: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Se rotește liber în orice direcție: Nu
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): Nu
- Ștecăr pentru Marea Britanie inclus: Nu
- Încărcare USB: Nu
- Lumină caldă albă: Da
- Rezistent la apă: Da
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,26 kg
- Înălțime: 7 cm
- Lungime: 22 cm
- Lățime: 22 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 600
- Culoare lumină: 2700
- LED: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Cod IP: IP54
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514417830
- Greutate netă: 0,26 kg
- Greutate brută: 0,53 kg
- Înălțime: 28 cm
- Lungime: 9 cm
- Lățime: 28 cm
- Număr material (12NC): 929003190601



Data apariției: 2024-06-15
Versiune: 0.308

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com