

# PHILIPS

Lampă de plafon  
Mauve 6 W

Lămpi de tavan

2700 K

Alb

Senzor



8719514431805



## Lumină cu detectare a mișcării pentru confort și reducere suplimentară a consumului de energie

Sporiți confortul în timp ce reduceți consumul de energie. Lampa de plafon Philips cu LED, cu detectare a mișcării, se aprinde și se stinge ușor prin intermediul unui senzor, fapt care vă permite să intrați și să ieșiți din cameră fără să mai fie nevoie să căutați întrerupătorul. Datorită razei largi de detectare și tehnologiei LED cu aprindere instantanee, iluminatul din locuința dvs. se activează numai atunci când aveți nevoie.

### Ușor de experimentat

- Datorită senzorului de mișcare automat încorporat, acest corp de iluminat se aprinde automat atunci când se apropie cineva.
- Instalare simplă

### Rezistență

- Economie de energie

# Repere

## **Senzor de mișcare integrat**

### **Instalare simplă**

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați

în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

## **Economie de energie**

Reduce consumul de energie – fapt benefic pentru facturile dvs. și pentru mediul înconjurător.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

## Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Senzor

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 45 mA
- Eficacitate: 100 lm/W

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,26 kg
- Înălțime: 7,2 cm
- Lungime: 25 cm
- Lățime: 25 cm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 250 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 600
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514431805
- Greutate netă: 0,26 kg
- Greutate brută: 0,49 kg
- Înălțime: 27,2 cm
- Lungime: 8,2 cm
- Lățime: 27,2 cm



Data apariției: 2025-03-11  
Versiune: 0.256

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)