

PHILIPS

Lampă de plafon
Mauve 16 W

Lămpi de tavan

4000 K

Alb

Senzor



8719514431867



Lumină cu detectare a mișcării pentru confort și reducere suplimentară a consumului de energie

Sporiți confortul în timp ce reduceți consumul de energie. Lampa de plafon Philips cu LED, cu detectare a mișcării, se aprinde și se stinge ușor prin intermediul unui senzor, fapt care vă permite să intrați și să ieșiți din cameră fără să mai fie nevoie să căutați întrerupătorul. Datorită razei largi de detectare și tehnologiei LED cu aprindere instantanee, iluminatul din locuința dvs. se activează numai atunci când aveți nevoie.

Ușor de experimentat

- Datorită senzorului de mișcare automat încorporat, acest corp de iluminat se aprinde automat atunci când se apropie cineva.
- Instalare simplă

Rezistență

- Economie de energie

Repere

Senzor de mișcare integrat

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați

în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Economie de energie

Reduce consumul de energie – fapt benefic pentru facturile dvs. și pentru mediul înconjurător.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Senzor

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 140 mA
- Eficacitate: 118 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,5 kg
- Înălțime: 7,2 cm
- Lungime: 32 cm
- Lățime: 32 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 320 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1900
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 16
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514431867
- Greutate netă: 0,48 kg
- Greutate brută: 0,79 kg
- Înălțime: 34,2 cm
- Lungime: 8,2 cm
- Lățime: 34,2 cm
- Număr material (12NC): 929003195901



Data apariției: 2024-06-15
Versiune: 0.207

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com