

# PHILIPS

Lampă de plafon  
Ozziet 36 W

Lămpi de tavan


2700 K

Negru

Intensitate luminoasă reglabilă



8719514432086



## O instala ie de iluminat. Două zone de lumină. Trei setări.

Această plafonieră elegantă, sub ire, neagră este concepută pentru a vă completa stilul. Liniile curate și rotunde ale lumini principale sunt accentuate de o lumină de margine liniară subtilă. Ambele lumini se combină pentru a crea 3 setări unice de lumină albă rece de 2700 k pentru un efect de lumină uniform și aspectuos. Lampa este disponibilă în 3 dimensiuni și, prin urmare, se potrivește perfect în orice cameră a casei dvs. Aceasta devine completă cu o func ie de memorie la îndemână care poate re ine ultima setare. Plafoniera Ozziet arată la fel de bine stinsă precum arată aprinsă.

### Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Perfectă pentru relaxare și socializare

### Asorta i-vă interiorul

- Design extrem de sub ire

### Ușor de experimentat

- Memora i modul preferat pentru selectare ușoară
- Instalare simplă

### Efect de lumină

- Lumină cu două zone

# Repere

## Perfectă pentru relaxare și socializare

Camera de zi este sufletul oricărui cămin - un loc unde familia se adună pentru a se relaxa și unde musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe perioada zilei. Poziționarea atentă a diferitelor surse de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la crearea unui sentiment de spațiu și oferă camerei o senzație călduroasă și primitoare.

## Design extrem de subțire

Designul subțire este ideal pentru camerele cu tavane joase, permițând montarea la nivelul suprafeței ei.

## Memoria în modul preferat pentru selectare ușoară

Indiferent dacă preferați o strălucire caldă pentru seri confortabile sau o lumină albă strălucitoare pentru concentrare, sistemul vă memorează modurile preferate pentru selectare ușoară.

## Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

## Lumină cu două zone

Schimbarea atmosferei din camera dvs. nu a fost niciodată mai simplă. Lampa de plafon cu LED SceneSwitch cu zonă dublă de la Philips vă permite să setați atmosfera cu trei setări unice. Combinația dintre lumina principală și cea liniară, de margine, vă oferă opțiuni perfecte pentru socializare, concentrare și momente confortabile. Nu necesită variator sau instalare. Nu aveți nevoie decât de întrerupătorul existent.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 180 mA
- Eficacitate: 108 lm/W

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,55 kg
- Înălțime: 5,5 cm
- Lungime: 50 cm
- Lățime: 50 cm

## Service

- Garanție: 5 ani

### Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 20.000 ore
- Diametru: 500 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 3900
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da

- Puterea becului inclus: 36
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514432086
- Greutate netă: 1,55 kg
- Greutate brută: 2,15 kg
- Înălțime: 52,8 cm
- Lungime: 5,9 cm
- Lățime: 52,5 cm
- Număr material (12NC): 929003197001



Data apariției: 2024-06-15  
Versiune: 0.168

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)