

# PHILIPS

Bec 18,5 W  
(echiv.150 W) A80 E27

LED inteligent

Complet color

Plastic

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul aplicației WiZ sau al vocii



8719514437319



## Lumină colorată care se potrivește stării dumneavoastră de spirit

Adăugați o lumină plină de culoare oricărei lămpi sau instalați de iluminat standard din locuința dumneavoastră cu becul color LED inteligent Philips, cu flux luminos ridicat. Acest bec este conectat la WiZ. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a-l controla prin intermediul aplicației WiZ sau al vocii.

### Configurare ușoară

- Ușor de conectat

### Control inteligent

- Controlați de oriunde cu smartphone-ul.
- Eliberați-vă mâinile când dați comandă vocală

### Caracteristici inteligente

- Automatizați-vă luminile folosind calendare

### Moduri de iluminat

- Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate
- Personalizați scenele cu moduri de lumină dinamice presetate.
- Luminați-vă casa cu o luminozitate suplimentară

# Repere

## Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-i-vă noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

## Controlați-i de oriunde



Controlați-i-vă luminile WiZ de oriunde și aflați cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să vă faceți griji dacă ați uitat să aprindeți lumina când plecați de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

## Eliberați-i-vă mâinile când dați comandă vocală



Controlați-i luminile doar cu ajutorul vocii, activați-i ușor prin integrarea cu Google sau Alexa sau adăugați-i la scurtăturile Siri.

## Automatizați-i-vă luminile folosind calendare



Automatizați-i-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programați-i-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

## Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare



Alegeți dintr-o paletă de milioane de lumini colorate pentru a crea o atmosferă uimitoare în casa dvs. Bucurați-vă de diferențele subtile prin care efectele de lumină dinamică vă luminează mediul ambiant.

## Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor dvs.

## Scene personalizate



Combinați diverse moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambiantă perfectă pentru momentele zilnice. Salvați-o și reproduceți-o oricând prin intermediul aplicației, cu WiZmote sau cu ajutorul vocii.

## Luminozitate suplimentară



Înviora i-vă casa cu acest bec cu flux luminos mare. Oferind o luminozitate suficientă pentru a vă ajuta să vă desfășura i activită ă ile de lucru sau de relaxare, această lumină func ionează foarte bine și în spa ii mari, cu tavane înalte.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A80
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Reglarea wireless a intensității

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 16,3 cm
- Greutate: 0,3 kg
- Lățime: 8,3 cm

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 ani
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-6500 (RGB) K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 2452 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

## Diverse

- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 140 mA
- Eficacitate: 132 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Titlu produs: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 18,5 W
- Putere echivalentă: 150 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 16,3 cm

## Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 2452 lm
- Putere nominală: 18.5 W

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1901103
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514437319
- Greutate netă: 0,22 kg
- Greutate brută: 0,31 kg
- Înălțime: 21,6 cm
- Lungime: 10,5 cm
- Lățime: 10,7 cm



Data apariției: 2024-11-22  
Versiune: 0.180

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)