

PHILIPS

Lampă cu piedestal/
pentru alee Mimosa 7 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior

2700 K

Antracit

Rezistent la apă



8719514477292



Dirijați cu ușurință lumina LED de înaltă calitate oriunde doriți

Familia Mimosa include lămpi de perete și de sol cu un design nou, care vă permite să direcționați lumina oriunde doriți. Lămpile Mimosa sunt fabricate din aluminiu de înaltă calitate. Modulele lor LED eficiente și sistemele electronice fiabile asigură o durată de viață lungă. Sunt disponibile cu lumină albă caldă sau rece.

Ușor de utilizat

- Direcție reglabilă lumină
- Acoperire luminoasă largă

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 25.000 ore

Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED
- Lampă LED de înaltă calitate

Calitate premium

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Repere

Direcție reglabilă lumină

Un panou rotativ unic vă permite să direcționați lumina oriunde aveți nevoie. Creați lumina perfectă pentru toate activitățile dvs. în aer liber, fie că luați cina cu familia și prietenii pe terasă sau vă relaxați cu o carte bună în grădina din spate.

Acoperire luminoasă largă

Această lampă oferă mai multă luminozitate pentru toate spațiile dvs. exterioare.

Durată de viață mare, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garanție de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

Lampă LED de înaltă calitate



Aceste lămpi LED folosesc o tehnologie unică dezvoltată de Philips. Acestea se aprind instantaneu și produc o lumină optimă care scoate în evidență culorile vii din grădina dvs.

Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară



Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat sub presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină caldă albă: Da
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu pedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,663 kg
- Înălțime: 25 cm
- Lungime: 12 cm
- Lățime: 12 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 630
- Culoare lumină: 2700 K
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514477292
- Greutate netă: 0,66 kg
- Greutate brută: 0,79 kg
- Înălțime: 27 cm
- Lungime: 7 cm
- Lățime: 15 cm



Data apariției: 2025-03-11
Versiune: 0.314

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com