

PHILIPS

Stâlp de iluminat Arbour 3,8 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior

3000 K

Antracit

Rezistent la apă



8719514490260



Cea mai eficientă dintre lămpile noastre cu LED de până acum

Philips a dezvoltat o lampă pentru exterior ultra-eficientă care folosește o nouă tehnologie pentru a reduce emisiile de carbon, risipa de materiale și consumul de energie. Cu o durată de viață uimitoare de 50.000 de ore, durează de peste 3 ori mai mult decât lămpile pentru exterior echivalente Philips LED – și utilizează mai puțin de 50 % din energie. Exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

Soluții de iluminat durabile

- Ultraeficient

Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

Calitate premium

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii


8719514490260

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă strălucitoare 3000 K

Repere

Ultraeficient



Consumă cu cel pu în 50% mai pu înă energie în compara ie cu lămpile LED standard echivalente de la Philips.

Garan ie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garan ia standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garan ie de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară




Această lampă Philips este destinată special spa iilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat sub presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

IP44 – rezisten ă la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezisten a la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protec ie împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lumină albă strălucitoare 3000 K



Știa i că diferitele nuan e de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă strălucitoare la 3000 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiu

Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garan ie de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirec ionale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină caldă albă: Nu
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Stâlpi de iluminat
- EyeComfort: Nu
- Inova ii LED: UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 2 kg
- Înăl ime: 77 cm
- Lungime: 10 cm
- Lă ime: 10 cm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 50.000 ore
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 800
- Culoare lumină: 3000 K
- Alimentare de la re ea: 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514490260
- Greutate netă: 2 kg
- Greutate brută: 2,19 kg
- Înăl ime: 78,5 cm
- Lungime: 11 cm
- Lă ime: 11 cm



Data apariției: 2025-03-11
Versiune: 0.196

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com