

# PHILIPS

Filament transparent  
40 W A60 E27

LED inteligent

Bec inteligent complet color

Până la 470 de lumeni

Ușor de conectat

Controla i prin intermediul  
aplica iei sau al vocii



8720169165779



## Controla i ușor prin intermediul aplica iei sau al vocii

Cu aceste becuri LED inteligente cu filament complet color, standardul nu mai este atât de standard. Becurile cu filament Philips adaugă o notă decorativă chiar și atunci când sunt stinse - dar sunt absolut încântătoare atunci când le porni i. Milioane de culori și nuan e de alb, de la confortabil la cool, toate în forma familiară a becului pe care îl cunoaște i și îl iubi i. Bucura i-vă de aspectul clasic al becurilor cu filament incandescent retro, beneficiind în același timp de avantajele economisirii energiei oferite de tehnologia LED. Și pentru că au integrată tehnologia conectată WiZ, le pute i controla cu ușurin ă folosind Wi-Fi și aplica ia WiZ, telecomanda sau vocea.

### Configurare ușoară

- Ușor de conectat

### Control inteligent

- Controla i de oriunde cu smartphone-ul.
- Control vocal cu Google Assistant, Alexa sau Scurtături Siri.

**Caracteristici inteligente**

- Automatizează- i luminile folosind calendare
- Presetează- i caracteristicile stării de bine

**Moduri de iluminat**

- Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

# Repere

## Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-vă la noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

## Controlează de oriunde

Controlează-ți luminile WiZ de oriunde te-ai afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să îți faci griji dacă ai uitat luminile aprinse când ai plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

## Control vocal

Beneficiați de control mâini-libere asupra luminilor dvs. prin utilizarea vocii și a Google Assistant, Amazon Alexa sau Scurtături Siri. Utilizați comenzi vocale pentru a aprinde și stinge luminile, pentru a crește și reduce intensitatea luminilor, pentru a modifica culoarea și pentru a configura scene de lumină personalizată.

## Automatizează-ți luminile folosind calendare

Automatizează-ți luminile pentru a se potrivi rutinelor tale zilnice sau săptămânale. Programează-ți lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și să rămână stinsă când nu este nevoie de ea.

## Presetează-ți caracteristicile stării de bine

Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te învii și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

## Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare

Alege dintr-o paletă de milioane de lumini colorate pentru a crea o atmosferă uimitoare în casa ta. Bucură-te de diferențele subtile prin care efectele de lumină dinamică îți luminează mediul de viață.

## Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alege dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectează unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor dvs.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Reglarea wireless a intensității

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,8 cm
- Greutate: 0,045 kg
- Lățime: 6 cm

**Rezisten ă**

- Durată medie de via ă (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de între inere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de via ă nominală: 15.000 ore

**Caracteristicile fotometrice**

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 (RGB) K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

**Diverse**

- EyeComfort: Da

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 47 mA
- Eficacitate: 74 lm/W

**Informa ii ambalaj**

- EAN: 8720169165779
- EOC: 872016916577900
- Titlu produs: PHI WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 6,3 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): G

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Lungime: 10,8 cm

**Valori nominale**

- Durată de via ă nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 6.3 W

**Specifica ii tehnice**

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1901105
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8720169165779
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,09 kg
- Înăl ime: 16 cm
- Lungime: 7 cm
- Lă ime: 7 cm
- Număr material (12NC): 929003267121



Data apariției: 2024-07-07  
Versiune: 0.379

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)