

PHILIPS

Filament transparent
40 W ST64 E27

LED inteligent

Bec inteligent complet color

Până la 470 de lumeni

Ușor de conectat

Controla-i prin intermediul
aplicației sau al vocii



8720169165816



Controla-i ușor prin intermediul aplicației sau al vocii

Când Edison a inventat becul clasic cu filament incandescent în anii 1880, nu și-ar fi putut imagina ce ar putea face Philips cu aceste becuri astăzi. Aceste becuri LED inteligente cu filament arată minunat chiar și atunci când sunt stinse, dar adevărata magie se întâmplă atunci când le aprinde. Umele-i-vă camerele cu milioane de culori și nuanțe de lumină albă, de la confortabilă la cool. Bucura-i-vă de aspectul clasic al becurilor cu filament incandescent de epocă, beneficiind în același timp de avantajele economisirii energiei oferite de tehnologia LED. Și pentru că au integrat tehnologia conectată WiZ, le puteți controla cu ușurință folosind Wi-Fi și aplicația WiZ, telecomanda sau vocea.

Configurare ușoară

- Ușor de conectat

Control inteligent

- Controla-i de oriunde cu smartphone-ul.
- Control vocal cu Google Assistant, Alexa sau Scurtături Siri.

Caracteristici inteligente

- Automatizează- i luminile folosind calendare
- Presetează- i caracteristicile stării de bine

Moduri de iluminat

- Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

Repere

Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-vă la noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

Controlează de oriunde

Controlează-ți luminile WiZ de oriunde te-ai afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să îți faci griji dacă ai uitat luminile aprinse când ai plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Control vocal

Beneficiați de control mâini-libere asupra luminilor dvs. prin utilizarea vocii și a Google Assistant, Amazon Alexa sau Scurtături Siri. Utilizați comenzi vocale pentru a aprinde și stinge luminile, pentru a crește și reduce intensitatea luminilor, pentru a modifica culoarea și pentru a configura scene de lumină personalizată.

Automatizează-ți luminile folosind calendare

Automatizează-ți luminile pentru a se potrivi rutinelor tale zilnice sau săptămânale. Programează-ți lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și să rămână stinsă când nu este nevoie de ea.

Presetează-ți caracteristicile stării de bine

Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te învii și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare

Alege dintr-o paletă de milioane de lumini colorate pentru a crea o atmosferă uimitoare în casa ta. Bucură-te de diferențele subtile prin care efectele de lumină dinamică îți luminează mediul de viață.

Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alege-ți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectează unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: ST64
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Reglarea wireless a intensității

Dimensiunile becului

- Înălțime: 14,3 cm
- Greutate: 0,055 kg
- Lățime: 6,4 cm

Rezisten ă

- Durată medie de via ă (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de între inere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de via ă nominală: 15.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 (RGB) K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 47 mA
- Eficacitate: 74 lm/W

Informa ii ambalaj

- EAN: 8720169165816
- EOC: 872016916581600
- Titlu produs: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 6,3 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): G

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 14,3 cm

Valori nominale

- Durată de via ă nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 6.3 W

Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1901109
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169165816
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,09 kg
- Înăl ime: 18,5 cm
- Lungime: 8,5 cm
- Lă ime: 8,5 cm
- Număr material (12NC): 929003267321



Data apariției: 2024-07-13
Versiune: 0.376

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com