

PHILIPS

Bec de 8,5 W (echivalent
cu 60 W) A60 E27 x2

LED inteligent

Complet color

Plastic

Ușor de conectat

Controla i prin intermediul
aplica iei sau al vocii



8720169171060



Iluminat inteligent pentru via a de zi cu zi

Bucură-te de un plus de confort în via a de zi cu zi cu ajutorul acestui bec inteligent WiZ LED A60. Acest bec dă o lumină albă caldă și plăcută, care poate fi reglat pentru a atinge nivelul dorit de tine din aplica ie sau cu ajutorul vocii. Po i configura un orar pentru a aprinde sau stinge luminile în func ie de rutinele tale zilnice sau săptămânale, le po i controla cu ajutorul telefonului inteligent sau al vocii și po i comanda de la distan ă corpurile de iluminat chiar și atunci când ești plecat. Luminile WiZ se conectează la re eaua Wi-Fi existentă, nefiind nevoie de echipamente suplimentare.

Configurare ușoară

- Func ionalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Control inteligent

- Controla i de oriunde cu smartphone-ul.

Caracteristici inteligente

- Presetează- i caracteristicile stării de bine
- Configura i lămpile pentru a urma propriul program

Moduri de iluminat

- Personaliza i scenele cu moduri de lumină dinamice presetate.

Repere

Configurare instantanee



Bucura i-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!

Controlează de oriunde

Controlează-ți dispozitivele de oriunde te-ai afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să vă faceți griji dacă ați uitat dispozitivele pornite când ați plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Presetează-ți caracteristicile stării de bine



Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te învii și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

Program de automatizare a lămpii



Automatizați-ți lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-ți lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și să se stingă pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.

Scene personalizate

Combină diverse moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvează-o și reproduceți-o oricând prin intermediul aplicației, cu WiZmote sau cu ajutorul vocii.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Reglarea wireless a intensității

Dimensiunile becului

- Înălțime: 12,2 cm
- Greutate: 0,13 kg
- Lățime: 6 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
- Factor de înținerire a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 (RGB) K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 65 mA
- Eficacitate: 94 lm/W

Informa ii ambalaj

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Titlu produs: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 8,5 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 12,2 cm

Valori nominale

- Durată de via ă nominală: 25.000 ore
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Putere nominală: 8.5 W

Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1877826
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169171060
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,2 kg
- Înăl ıme: 16 cm
- Lungime: 7 cm
- Lă ıme: 14 cm



Data apariției: 2024-11-22
Versiune: 0.271

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com