

PHILIPS

Spoturi pentru tavan/
perete Bracia 5,5 W

Spoturi pentru tavan/
perete

2700 K

Negru

ClickFix



8720169174825



Spoturi LED elegante pentru a vă lumina puternic orice cameră din locuință

Familia de spoturi LED Bracia este concepută să vă ilumineze casa cu lumină albă caldă. Designul atemporal și calitatea Philips oferă o soluție perfectă care va dura mulți ani. Capul reglabil și unghiul larg al fasciculului asigură o acoperire generoasă a luminii pentru orice cameră, indiferent dacă este camera de zi sau holul. Spoturile Bracia sunt perfecte și pentru a ilumina suprafețele de lucru din bucătărie sau orice zonă în care aveți nevoie de lumină strălucitoare din abundență.

Ușor de utilizat

- Spot reglabil

Soluții de iluminat durabile

- Economie de până la 80% din energie
- Durată de viață îndelungată, de până la 25.000 ore

Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

Calitate premium

- Material durabil, de înaltă calitate

Caracteristici speciale

- Lumină strălucitoare cu distribuție uniformă

Lumină de înaltă calitate

- EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor

Repere

Spot reglabil



Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

Economie de până la 80% din energie



Luminile LED economisesc până la 80% din energie în comparație cu iluminatul convențional cu același flux luminos. Economii încep chiar din momentul în care cumpărați o lampă cu LED Philips. Pentru fiecare sursă de lumină înlocuită cu lumină LED veți vedea imediat beneficiile pe factură.

Durată de viață îndelungată, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la înlocuire ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina ambientală perfectă în casa dvs.

Garanie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garanție de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

Material durabil, de înaltă calitate

Acest spot este realizat din materiale durabile, de calitate superioară cu finisaj rafinat. Acest lucru îi oferă un produs solid și durabil, care îi va înfrumuseța și lumina casa timp de mulți ani.

Lumină strălucitoare cu distribuție uniformă

Pentru a vă lumina cu adevărat camerele, alegeți această lampă cu distribuție uniformă care emite uniform lumina în spațiu.

EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor



Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Acest corp de iluminat LED Philips nu numai că oferă o lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Da
- Montare click!FIX: Da
- LED integrat: Da
- Lumină caldă albă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110°
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Bucătărie, Birou de acasă, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: ClickFix

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 47 mA
- Eficacitate: 100 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,22 kg
- Înălțime: 12,5 cm
- Lungime: 9 cm
- Lățime: 9 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 550
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 5.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169174825
- Greutate netă: 0,22 kg
- Greutate brută: 0,28 kg
- Înălțime: 12 cm
- Lungime: 9,6 cm
- Lățime: 9,6 cm



Data apariției: 2025-02-18
Versiune: 0.338

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com