

# PHILIPS

Bec cu filament  
mat 75 W A60 E27

Ultra Efficient

4000 K

1.095 lm

50000 h



8720169187931



## Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Bec cu LED Philips, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dumneavoastră zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Alege o soluție de durată

- Avantajos pentru portofel și pentru planetă
- Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani

# Repere

## LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

## Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani

Cu o durată de viață de până la 50.000 ore, puteți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 50 ani.

## Economie de energie de până la 90%

Tehnologia cu LED economisește până la 90% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,4 cm
- Lățime: 6 cm

## Design și finisaj

- Material: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 50.000 ore

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 1095 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: UltraEfficient, EyeComfort

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 210 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8720169187931
- EOC: 872016918793100
- Titlu produs: LED CLA 75W A60 E27 4000K FR UE SRT4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 5,2 W
- Putere echivalentă: 75 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,4 cm

8720169187931

#### Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL:  
1442623

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169187931
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,05 kg
- Înăl ıme: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lă ıme: 6,3 cm
- Număr material (12NC):  
929003624901



Data apariției: 2024-09-18  
Versiune: 0.424

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)