

PHILIPS

Lampă de plafon
Wincel 24 W

Lămpi de tavan

2700-6500 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă;
telecomandă



8720169196117



Setarea ambianței dorite, la îndemâna dumneavoastră

Cu doar câteva clicuri simple pe telecomandă, lampa de plafon Philips LED All-in-one vă oferă cea mai mare flexibilitate și confort pentru a vă personaliza cu ușurință setările de lumină. Lumină confortabilă care nu vă obosește ochii. Creați ambianțele dorite cu o lumină care vă cunoaște nevoile.

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Control

- Reglabile - de la alb cald la lumina rece a zilei
- Controlul luminozității cu funcție de memorie
- 4 scenarii prestabilite
- Telecomanda asigură controlul ușor al setărilor de lumină până la 10 m
- Telecomandă montabilă pe perete

Repere

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința.

Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pălpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și

calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

Reglabile - de la alb cald la lumina rece a zilei

Iluminarea reglabilă vă permite să schimbați culoarea luminii pentru a se potrivi cu starea dvs. de spirit sau cu activitatea dvs. Albul cald este ideal pentru relaxare, lumina rece a zilei pentru concentrare revigorantă.

Controlul luminozității cu funcție de memorie

Memorează nivelurile specifice de luminozitate pe care le preferați.

4 scenarii prestabilite

Bucurați-vă de ambianțe diferite cu avantajul oferit de scenariile de lumină prestabilite pentru fiecare ocazie.

Telecomanda asigură controlul ușor al setărilor de lumină până la 10 m

Cu această telecomandă, puteți aprinde sau stinge luminile sau schimba luminozitatea și culorile până la o distanță de 10 m.

Telecomandă montabilă pe perete

Cu suportul inclus, puteți monta telecomanda oriunde aveți nevoie de un comutator suplimentar, fără cablare necesară.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Rotund

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 20 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, Telecomandă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 210 mA
- Eficacitate: 104 lm/W

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,8 kg
- Înălțime: 7 cm
- Lungime: 39,5 cm
- Lățime: 39,5 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 20.000 ore
- Diametru: 395 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2500
- Culoare lumină: 2700-6500
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare wireless a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169196117
- Greutate netă: 0,79 kg
- Greutate brută: 1,44 kg
- Înălțime: 9,6 cm
- Lungime: 47,8 cm
- Lățime: 48,5 cm



Data apariției: 2024-11-22
Versiune: 0.335

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com