

PHILIPS

Lumânare 40 W C37
E14 x3

LED inteligent

Bec inteligent complet color

Până la 470 de lumeni

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



8720169210318



Iluminat inteligent pentru viaa de zi cu zi

Folosind un bec LED inteligent Philips E14, tip lumânare, cu instalațiile dumneavoastră în stil candelabru obțineți o lumină inteligentă reglabilă, cu orice nuanță de alb cald sau rece. Acest bec este conectat la WiZ. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a controla cu aplicația WiZ sau cu vocea.

Configurare ușoară

- Ușor de conectat

Control inteligent

- Controlați de oriunde cu smartphone-ul.
- Eliberați-vă mâinile când dați comandă vocală

Caracteristici inteligente

- Presetează-ți caracteristicile stării de bine
- Automatizați-vă luminile folosind calendare

Moduri de iluminat

- Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

Repere

Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-i-vă noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

Controlați de oriunde



Controlați-i-vă luminile WiZ de oriunde și aflați cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să vă faceți griji dacă ați uitat luminile aprinse când ați plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Eliberați-i-vă mâinile când dați comandă vocală



Controlați luminile doar cu ajutorul vocii, activați-le ușor prin integrarea cu Google sau Alexa sau adăugați-le la scurtăturile Siri.

Presetează-i caracteristicile stării de bine

Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te învii și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

Automatizați-i-vă luminile folosind calendare



Automatizați-i-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programați-i-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare



Alegeți dintr-o paletă de milioane de lumini colorate pentru a crea o atmosferă uimitoare în casa dvs. Bucurați-vă de diferențele subtile prin care efectele de lumină dinamică vă luminează mediul ambiental.

Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: C37
- Soclu: E14
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă:
Reglarea wireless a intensității

Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,6 cm
- Greutate: 0,135 kg
- Lățime: 3,9 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de înținerire a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină:
lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 40 mA
- Eficacitate: 95 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169210318
- EOC: 872016921031800
- Titlu produs: PHI WFB 40W C37 E14
922-65 RGB 3CT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,9 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL):
F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,6 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 4.9 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1877837
- Referință de măsurare a fluxului:
Sphere

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169210318
- Greutate netă: 0,14 kg
- Greutate brută: 0,22 kg
- Înălțime: 15,5 cm
- Lungime: 7 cm
- Lățime: 14 cm
- Număr material (12NC):
929002448836



Data apariției: 2024-06-17
Versiune: 0.316

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com