

# PHILIPS

Lumânare 40 W C37  
E14 x3

LED inteligent

Bec inteligent alb reglabil

Până la 470 de lumeni

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



8720169210332



## Iluminat inteligent pentru viaa de zi cu zi

Folosind un bec WiZ E14, tip lumânare, cu instalațiile dumneavoastră în stil candelabru obțineți o lumină inteligentă reglabilă, cu orice nuanță de alb cald sau rece. Utilizați aplicația WiZ sau vocea pentru a diminua și crește intensitatea luminoasă sau utilizați modulele de lumină presetate pe configurațiile Wi-Fi.

### Configurare ușoară

- Ușor de conectat

### Control inteligent

- Controlați de oriunde cu smartphone-ul.
- Eliberați-vă mâinile când dați comandă vocală

### Caracteristici inteligente

- Reglare inteligentă a intensității prin aplicație, comandă vocală sau variator
- Presetează-ți caracteristicile stării de bine
- Automatizați-vă luminile folosind calendare

### Moduri de iluminat

- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

# Repere

## Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-vă la noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

## Controlați de oriunde



Controlați-vă luminile WiZ de oriunde și aflați cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să vă faceți griji dacă ați uitat să aprindeți luminile când ați plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

## Eliberați-vă mâinile când dați comandă vocală



Controlați luminile doar cu ajutorul vocii, activați-le ușor prin integrarea cu Google sau Alexa sau adăugați-le la scurtăturile Siri.


## Reglarea inteligentă a intensității luminoase

Regleazăți lumina la nivelul de intensitate dorit prin intermediul telefonului inteligent, prin WiZmote sau cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump.

## Presetează-ți caracteristicile stării de bine

Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te învii și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

## Automatizați-vă luminile folosind calendare



Automatizați-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programați-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

## Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității dvs.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: C37
- Soclu: E14
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă:  
Reglarea wireless a intensității

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,6 cm
- Greutate: 0,135 kg
- Lățime: 3,9 cm

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întrerupere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2700-6500 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină:  
lumină instantanee

## Diverse

- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 40 mA
- Eficacitate: 95 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8720169210332
- EOC: 872016921033200
- Titlu produs: PHI WFB 40W C37 E14  
927-65 TW 3CT6

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,9 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL):  
F

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,6 cm

## Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 4.9 W

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL:  
1901099
- Referință de măsurare a fluxului:  
Sphere

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169210332
- Greutate netă: 0,41 kg
- Greutate brută: 0,49 kg
- Înălțime: 15,5 cm
- Lungime: 7 cm
- Lățime: 14 cm



Data apariției: 2024-11-22  
Versiune: 0.320

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)