

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x3

LED inteligent

Bec inteligent complet color

Până la 345 de lumeni

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul
aplicației sau al vocii



8720169210356



Iluminat inteligent pentru viaa de zi cu zi

Obțineți o lumină inteligentă albă, rece, difuză, reglabilă, la corpurile și spoturile standard încastrate cu becul LED inteligent Philips GU10. Acest bec este conectat la WiZ. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a controla cu aplicația WiZ sau cu vocea.

Configurare ușoară

- Ușor de conectat. Funcționează cu rețeaua Wi-Fi existentă.

Control inteligent

- Controlați de oriunde cu smartphone-ul.
- Eliberați-vă mâinile când dați comandă vocală

Caracteristici inteligente

- Presetează-ți caracteristicile stării de bine
- Automatizați-vă luminile folosind calendare

Moduri de iluminat

- Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

Repere

Ușor de conectat

WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectează noua ta lumină, descarcă aplicația WiZ și ești gata să începi!

Controla-i de oriunde



Controla-i-vă luminile WiZ de oriunde v-a-i afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să vă faceți griji dacă a-i uitat luminile aprinse când a-i plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Elibera-i-vă mâinile când da-i comandă vocală




Controla-i luminile doar cu ajutorul vocii, activa-i cu ușurință integrarea cu Google sau Alexa sau adăuga-i la scurtăturile Siri.

Presetează-i caracteristicile stării de bine

Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ î-i va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te înviiorezi și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

Automatiza-i-vă luminile folosind calendare



Automatiza-i-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programa-i-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare



Alege-i dintr-o paletă de milioane de lumini colorate pentru a crea o atmosferă uimitoare în casa dvs. Bucura-i-vă de diferențele subtile prin care efectele de lumină dinamică vă luminează mediul ambianțial.

Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alege-i dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selecta-i unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: PAR16
- Soclu: GU10
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă:
Reglarea wireless a intensității

Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,8 cm
- Greutate: 0,15 kg
- Lățime: 5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întrerupere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36°
- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină:
lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 40 mA
- Eficacitate: 73 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169210356
- EOC: 872016921035600
- Titlu produs: PHI WFB 50W GU10
922-65 RGB 3CT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,7 W
- Putere echivalentă: 50 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,8 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 36°
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Intensitate de vârf nominală: 550 cd
- Putere nominală: 4.7 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Referință de măsurare a fluxului:
Narrow Cone

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169210356
- Greutate netă: 0,45 kg
- Greutate brută: 0,55 kg
- Înălțime: 14,4 cm
- Lungime: 7,1 cm
- Lățime: 18,5 cm
- Număr material (12NC):
929002448436



Data apariției: 2024-08-12
Versiune: 0.316

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com