

PHILIPS

Bec 60 W A60 E27
x3

LED inteligent

Bec inteligent alb reglabil


Până la 806 de lumini

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



8720169210394



Iluminat inteligent pentru viaa de zi cu zi

Becurile cu LED Philips oferă o soluție ușoară pentru a realiza selecția de culori care să se potrivească aplicației dorite. Sunt proiectate cu o lumină aspectuoasă, o durată de viață excepțional de lungă și economii de energie imediate și semnificative. Cu un design pur și elegant, acest bec este înlocuitorul perfect pentru becurile dvs. tradiționale.

Configurare ușoară

- Ușor de conectat

Control inteligent

- Controlați de oriunde cu smartphone-ul.
- Eliberați-vă mâinile când dați comandă vocală

Caracteristici inteligente

- Reglare inteligentă a intensității prin aplicație, comandă vocală sau variator
- Presetează-ți caracteristicile stării de bine
- Automatizați-vă luminile folosind calendare

Moduri de iluminat

- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

Repere

Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-vă noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

Controlați de oriunde



Controlați-vă luminile WiZ de oriunde și aflați cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să vă faceți griji dacă ați uitat luminile aprinse când ați plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Eliberați-vă mâinile când dați comandă vocală



Controlați luminile doar cu ajutorul vocii, activați cu ușurință integrarea cu Google sau Alexa sau adăugați la scurtăturile Siri.


Reglarea inteligentă a intensității luminoase

Regleazăți luminile la nivelul de intensitate dorit prin intermediul telefonului inteligent, prin WiZmote sau cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump.

Presetează-ți caracteristicile stării de bine

Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te înviiorezi și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

Automatizați-vă luminile folosind calendare



Automatizați-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programați-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă:
Reglarea wireless a intensității
- Finisaj bec: Mat

Dimensiunile becului

- Înălțime: 12,2 cm
- Greutate: 0,195 kg
- Lățime: 6 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2700-6500 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină:
lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 70 mA
- Eficacitate: 100 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Titlu produs: PHI WFB 60W A60 E27
927-65 TW 3CT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 8 W
- Putere echivalentă: 60 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 12,2 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 25.000 ore
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Putere nominală: 8 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Referință de măsurare a fluxului:
Sphere

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169210394
- Greutate netă: 0,2 kg
- Greutate brută: 0,32 kg
- Înălțime: 15,5 cm
- Lungime: 8,5 cm
- Lățime: 18 cm



Data apariției: 2025-03-11
Versiune: 0.331

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com