

# PHILIPS

Spot Idris de plafon/  
perete

Spoturi pentru tavan/  
perete

Fără bec

Alb

ClickFix; rezistent la apă



8720169299078



## Lampă elegantă, proiectată pentru baia dvs.

Include i acest spot luminos Philips practic în locuin a dvs. Alege i becul cu LED Philips GU10 care se potrivește stilului spotului dvs. și asigura i o lumină de înaltă calitate și de lungă durată. Cu un design rezistent la umezeală IP44, este o alegere perfectă pentru a vă stiliza baia.

### Ușor de utilizat

- Spot reglabil
- Becul nu este inclus

### Instalare simplă

- Montare ușoară ClickFix

### Ușor de experimentat

- Perfect pentru amplasarea pe perete sau tavan, corpul de iluminat vă oferă libertatea de a personaliza aspectul pentru a se asorta cu interiorul locuin ei dvs.

### Siguran ă

- Rezisten ă la umezeală

**Material și finisaj**

- Material de înaltă calitate

# Repere

## Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

## Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce î i permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferin elor tale personale. Un bec LED Philips î i va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

## Montare ușoară ClickFix




Instala i cu ușurin ă spotul luminos. Datorită ClickFix, nu este nevoie de o pereche suplimentară de mâini. Pur și simplu monta i suportul pe tavan, conecta i firele, apoi face i clic și fixa i lampa dintr-o singură mișcare.

## Montare adaptabilă pentru perete sau tavan

### Rezisten ă la umezeală

Rezisten a la umezeală vă permite să utiliza i cu încredere acest produs în băi, în bucătării, pe balcoane și în alte spa ii în care umezeala trebuie luată în considerare.

### Material de înaltă calitate



Material durabil și atractiv pentru o investi ie atractivă și de lungă durată.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal

## Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Montare click!FIX: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

## Diverse

- Concepută special pentru: Baie, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: ClickFix, Rezistent la apă

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 50 mA

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,265 kg
- Înălțime: 8 cm
- Lungime: 11 cm
- Lățime: 10 cm

#### Service

- Garanție: 2 ani

#### Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalare de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Nu
- Soclu/fasung: GU10
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Număr de surse de lumină: 1

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169299078
- Greutate netă: 0,27 kg
- Greutate brută: 0,31 kg
- Înălțime: 10,2 cm
- Lungime: 12 cm
- Lățime: 13 cm



Data apariției: 2025-03-10  
Versiune: 0.159

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)