

PHILIPS

Bec 60 W A60 E27

LED inteligent

Bec inteligent alb reglabil

Până la 806 de lumini

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



8720169302990



Iluminat inteligent pentru via a de zi cu zi

Becurile LED Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și reducerea imediată și semnificativă a consumului de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă:
Reglarea wireless a intensității
- Finisaj bec: Mat

Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,1 cm
- Greutate: 0,05 kg
- Lățime: 6 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700-6500 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină:
Lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 65 mA
- Eficacitate: 100 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169302990
- EOC: 872016930299000
- Titlu produs: PHI WFB 60W A60 E27
827-65 TW 1PF/6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 8 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL):
F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,1 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 25.000 ore
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Putere nominală: 8 W

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL:
1877820
- Referință de măsurare a fluxului:
Sphere

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169302990
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,09 kg
- Înălțime: 16 cm
- Lungime: 7 cm
- Lățime: 7 cm



Data apariției: 2025-03-11
Versiune: 0.111

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com