

# PHILIPS

Bandă luminoasă  
LightStrip 15 m RGB

Benzi luminoase

RGB

Alba

Intensitate luminoasă reglabilă;  
RGB

8720169322530



## Lumină și stil de nivel superior

Schimbați atmosfera camerei pentru a se potrivi cu orice față.

### Efect de lumină ambientală

- Mod lumină ambientală

# Repere

## Mod lumină ambientală

Creează o atmosferă confortabilă și intimă cu modul de lumină ambientală.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- LED integrat: Da
- Comutator pornit/oprit pe fir: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Telecomandă inclusă: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): -
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

## Cablu cu lumini/bandă luminoasă

- Extensibilitate: Nu

## Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Benzi luminoase
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, Culori RGB

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 120 mA

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.7

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,28 kg
- Înălțime: 0,21 cm
- Lungime: 1.500 cm
- Lățime: 1 cm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: -
- Culoare lumină: RGB
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare wireless a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II

8720169322530

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8720169322530
  - Greutate netă: 0,45 kg
  - Greutate brută: 0,6 kg
- Înălțime: 18,7 cm
  - Lungime: 8,2 cm
  - Lățime: 18,9 cm



Data apariției: 2025-02-17  
Versiune: 0.161

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)