

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

600 mm

4000 K

G13



8720169323919



Iluminat func ional și durabil cu LED, cu o calitate excelentă a luminii

Upgrade-ul la tuburi cu LED Philips este o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu o tehnologie LED modernă și eficientă. Acest tub cu LED Philips este perfect pentru locurile care au nevoie de multă lumină.

Alege o solu ie de durată

- Bucura i-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Reduce i instantaneu consumul de energie cu peste 50 % prin înlocuirea tuburilor fluorescente existente (interzise de reglementările UE din 2023).

Alege i un înlocuitor simplu pentru vechile dvs. lumini fluorescente

- Înlocuitorul perfect pentru tuburile fluorescente liniare, care se instalează direct în corpurile de iluminat existente. Conectare simplă, fără bătăile de cap asociate recablării.
- Proiectat pentru a func iona pe balasturi electromagnetice.

Repere

Reduce consumul de energie cu peste 50 % în comparație cu luminile fluorescente

Instalare rapidă și ușoară
Compatibil cu balasturile electromagnetice

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: T8
- Soclu: G13
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 60,4 cm
- Lățime: 2,8 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 10.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 240 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 800 lm

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Eficacitate: 100 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169323919
- EOC: 872016932391901
- Titlu produs: LED T8 600mm 8W G13 CW 1CT/4 DISC

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 8 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 60,4 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169323919
- Greutate netă: 0,12 kg
- Greutate brută: 0,15 kg
- Înălțime: 66,8 cm
- Lungime: 3,1 cm
- Lățime: 3,1 cm



Data apariției: 2024-11-22
Versiune: 0.73

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com