

# PHILIPS

Bec 40 W A60 E27

LED

2700 K

470 lm

15000 h



8720169324039



## Bucura i-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile LED Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

### Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

# Repere

## LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

## Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

## Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,7 cm
- Lățime: 6 cm

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 150 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 111 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8720169324039
- EOC: 872016932403900
- Titlu produs: LED 40W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.48
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 4,2 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,7 cm

#### Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL:  
1930251

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169324039
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,04 kg
- Înăl ıme: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lă ıme: 6,3 cm



Data apariției: 2025-01-01  
Versiune: 0.164

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)