

PHILIPS

Bec 100 W A60 E27,
2 bucăți

LED

4000 K

1521 lm

15000 h



8720169326378



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Becurile cu LED Philips oferă o lumină albă rece, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 12 cm
- Lățime: 6 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 150 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 1521 lm

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Eficacitate: 117 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169326378
- EOC: 872016932637800
- Titlu produs: LED 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 13 W
- Putere echivalentă: 100 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 12 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

8720169326378

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169326378
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,09 kg
- Înălțime: 15,7 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lățime: 13 cm
- Număr material (12NC): 929002306909



Data apariției: 2024-09-14
Versiune: 0.162

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com