

# PHILIPS

Lămpi cu piedestal/  
pentru alee Avery 1,8 W

Solar de exterior

2700 K

Negru

De la înserat până în  
zori; Solar; Rezistent la apă



8720169386877



## Lampă de grădină alimentată cu energie solară potrivită pentru toate anotimpurile

Lampa Philips Avery este o lampă solară fiabilă, mai rezistentă, care reduce consumul de energie și susține durabilitatea.

### Instalare simplă

- Nu este necesară cablarea

### Soluții de iluminat durabile

- Energie solară
- Durată de viață mare, de până la 15.000 ore

### Lumină cu LED-uri avansate

- Lampă LED de înaltă calitate

### Calitate premium

- Material de înaltă calitate

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

8720169386877

**Lumină de înaltă calitate**

- Lumină albă caldă 2700K


# Repere

## Nu este necesară cablarea



Această lampă este alimentată în întregime de energie solară. Nu este nevoie de cabluri, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ușor de poziționat și re-poziționat oriunde în grădina dvs. sau în altă zonă exterioară.

## Energie solară



Corpurile de iluminat Philips Solar sunt concepute pentru a profita la maximum de energia solară, pentru lumină care durează mai mult. Fără consum electric, vă ajută să reduceți valoarea facturilor de electricitate și să protejeți mediul înconjurător.

## Durată de viață mare, de până la 15.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 15.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## Lampă LED de înaltă calitate



Aceste lămpi LED folosesc o tehnologie unică dezvoltată de Philips. Acestea se aprind instantaneu și produc o lumină optimă care scoate în evidență culorile vii din grădina dvs.

## Material de înaltă calitate




Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru medii exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

## Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Da
- Piesă centrală: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110°
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu pedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: De la înserat până în zori, Solar, Rezistent la apă

## Consum de energie

- Putere: 1,8 W

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,41 kg
- Înălțime: 548 cm
- Lungime: 11 cm
- Lățime: 11 cm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 200
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: c.c. 4
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169386877
- Greutate netă: 0,42 kg
- Greutate brută: 0,55 kg
- Înălțime: 28,4 cm
- Lungime: 13,4 cm
- Lățime: 11,7 cm



Data apariției: 2025-03-11  
Versiune: 0.314

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)