

PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

40 Вт

E27

8718696167762



Добавьте оригинальности в интерьер

Благодаря сочетанию тканевого покрытия и металлического гнезда с матовой отделкой этот шнур Philips Modern добавит оригинальности вашему жилому помещению. Рекомендуется использовать со светодиодной лампой E27 из современной линейки для создания полноценного образа

Специально для гостиной и спальни

- Высококачественные материалы
- Регулируемая длина шнура

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Шнур

Особенности

Высококачественные материалы (шнур)

Благодаря этому изысканному шнуру с тканевым покрытием ваша лампа будет висеть строго вертикально. Атласный чехол металлического гнезда подчеркнет классический дизайн любой лампы.

Регулируемая длина шнура (шнур)

Длина шнура регулируется, позволяя разместить лампы на необходимой высоте и создавать стильные динамические композиции светильников на кухне и над обеденным столом.

Шнур

Чтобы дополнить освещение интерьера и привнести в гостиную индустриальный элемент, эти лампы Philips можно использовать вместе с одним из шнуров Philips.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Аксессуары
- Розетка: E27
- С регулировкой яркости: нет

Срок службы

- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Количество циклов переключения: 25 000
- Номинальный срок службы: 10 950 часов

Световые характеристики

- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Эффективность (номинальная) (ном.): 0,00 лм/В

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 330 mA
- Эффективность: 0 лм/В
- Маркировка CE: Да
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 120–240 Вt
- Мощность в ваттах: 40 В
- Энергопотребление: 40 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,7 см

Расчетные значения

- расчетная мощность: 40 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Цоколь: E27

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696167762
- Масса нетто: 0,43 kg
- Масса брутто: 0,48 kg
- Высота: 16,9 см
- Длина: 7,1 см
- Ширина: 16,9 см



Дата выпуска: 2025-03-18
Версия: 0.1041

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com