

PHILIPS

Лампа в виде свечи,
48 Вт, В35, цоколь E14

Светодиод

4000 К

620 лм

15 000 ч



8719514312821



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Матовый
- Финишная обработка колбы: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Ширина: 3,5 см

Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Номинальная светоотдача: 620 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 103 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514312821
- EOC: 871951431282100
- Название изделия: ESSLEDCandle 6W 620lm E14 840 B35NDFRCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 6 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 48 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,6 см

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3: 1



Дата выпуска: 2024-06-15
Версия: 0.48

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com