

PHILIPS

Лампа в виде свечи,
60 Вт, В38, цоколь E14

Светодиод

2700 К

806 лм

15 000 ч



8719514313286



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа
рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Матовый
- Финишная обработка колбы: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 11,4 см
- Ширина: 3,8 см

Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения:
50 000
- Номинальный срок службы: 15 000
часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании
(экономического) срока службы
утилизируйте это изделие в
соответствии с местными правилами,
а не выбрасывайте его вместе с
бытовыми отходами. Правильная
утилизация отслужившего изделия
поможет уменьшить негативные
последствия для окружающей среды и
здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI):
80
- Цветовая температура: 2700 K
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время прогрева до 60 % света:
мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K
- Уровень видимости
стробоскопического эффекта (SVM):
0,4

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов:
EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 115 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514313286
- EOC: 871951431328600
- Название изделия: ESSLEDCandle 7W
806lm E14 827 B38NDFRRCА

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 7 В
- Эквивалент мощности лампы
накаливания: 60 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 11,4 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Значение мерцания (PstLM) —
значение мерцания согласно EN
61000-3-3: 1

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514313286
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,04 kg
- Высота: 14,9 см
- Длина: 4 см
- Ширина: 4 см



Дата выпуска: 2025-01-22
Версия: 0.54

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com